

2018年8月22日

**わかりやすい大きな操作ボタン、音声ガイドの搭載で初めてのユーザーにも安心
簡単ICレコーダー『Voice-Trek DP-401』を発売**

オリンパス株式会社(社長:笹 宏行)は、大きな操作ボタンや操作状態をサポートする音声ガイド機能を備え、初めての方でも安心して使える簡単 IC レコーダー「Voice-Trek DP-401」を 2018 年 9 月 7 日から発売します。

●発売の概要

製品名	希望小売価格	発売予定日
Voice-Trek DP-401	オープン価格	2018年9月7日

●主な特長

1. 初めて IC レコーダーを使う方にもわかりやすい大きなボタンと簡単操作
2. 操作方法を音声でわかりやすく案内する音声ガイドを搭載
3. ワイド FM ラジオ放送に対応、ニュース番組などをクリアな音で楽しめる
4. 会話を大きく聞きやすく増幅する便利な「集音機能」を装備



「Voice-Trek DP-401」

「Voice-Trek DP-401」は、録音、停止、再生といった基本的な操作ボタンを大きくし、画面表示も簡潔な日本語で行うなど、ICレコーダーを初めて手にする方にもわかりやすい設計となっています。加えて操作方法を音声でサポートする音声ガイド搭載、AM放送をクリアな音で楽しめるワイド FM ラジオ放送に対応するなど、使い勝手の面にも十分配慮された IC レコーダーです。この「Voice-Trek DP-401」のようなシンプル機から、音楽ファンにも好評を博している高音質モデルまで、お客様のニーズに合わせた多様な製品を提供させていただいた結果、オリンパスの IC レコーダーは 2017 年度も販売台数シェア第 1 位※1 を獲得しました。

※1 BCN ランキングのデータより（集計期間:2017 年 1 月 1 日～2017 年 12 月 31 日）

●主な特長の詳細

1. 初めて IC レコーダーを使う方にもわかりやすい大きなボタンと簡単操作

「Voice-Trek DP-401」では、よく使う録音、停止、再生の3つの主要ボタンはサイズを特に大きくし、機能の内容を視覚的にイメージしやすいように形状と配色を工夫しています。初めて IC レコーダーを使う方にもわかりやすいよう、表示は簡潔な日本語とし、さらに機能を絞り込むことでシンプルな操作性を実現しています。



機能の内容をイメージしやすい操作ボタン

2. 操作方法を音声でわかりやすく案内する音声ガイドを搭載

操作の方法を音声で案内する音声ガイドを備えています。録音やファイル選択・再生などの基本操作はもちろん、時計やラジオなどのメニュー設定も音声で読み上げることで操作をサポートします。

3. ワイド FM ラジオ放送に対応、ニュース番組などをクリアな音で楽しめる

いつも楽しんでいるニュースなどの AM 放送を、よりクリアな音で聴くことができるワイド FM ラジオ放送に対応しています。イヤホンで番組を聞きながら、簡単に録音することもできます。

4. 会話を大きく聞きやすく増幅する便利な「集音機能」を装備

マイクが集めた会話を増幅して聞くことができる「集音機能」を備えています。例えばレッスンの説明を録音しながら適切に増幅、接続したイヤホンからその場の状況に応じた聞きやすい音量に調整して聞くことができます。また、「集音機能」は録音をする、しないに関わらず使うことができます。



音を増幅、聞きやすくする「集音機能」

●その他の特長

「ゆっくり再生機能」

録音した音声データやラジオの音声の速度を調整して聞きやすくする「ゆっくり再生」を装備しています。これは音声中の無音時間を短く調整し、音声部分をゆっくり再生するもので、全体の再生時間は変わりません。この機能は録音した音声データだけでなく放送中のラジオにも使えます。

大きな液晶画面と日本語表示

録音、再生などその時の状態を大きな液晶画面にわかりやすく日本語で表示します。切り替えボタンを押すだけで「レコーダー」→「ラジオ」→「集音」と機能が順に切り替わるため、どの機能を使うか迅速に選べます。

録音した日付で検索できる「カレンダー機能」

複数の録音ファイルが保存されている場合でも、録音した日付を元に簡単に検索できる「カレンダー機能」を備えています。定期的な習い事といった日時が目安となる場合の検索に特に役立ちます。

聞きやすい大型スピーカーを搭載

録音した内容を複数で聞く場合にも便利な 36 mm 径の大型スピーカーを搭載しています。

●別売関連製品

テレホンピックアップ「TP8」

インナーイヤード方式の電話録音用マイクです。IC レコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンに耳に入れて通話すれば、会話内容を明瞭に録音できます。スマートフォンや携帯電話でも使用可能です。



●別売関連製品 概要

製品名	希望小売価格	発売予定日
テレホンピックアップ「TP8」	1,885 円(税込み 2,036 円)	発売中

●「Voice-Trek DP-401」の主な仕様

録音方式	MP3(ステレオ)
内蔵メモリー	4GB
外部メモリースロット	SD/SDHC カード用 対応カードは 2GB~32GB(別売り)
フォルダー数 最大録音件数	1 フォルダー 999 件/フォルダー
総合周波数特性	128kbps 70~17,000Hz(ステレオ)
記録時間	約 65 時間(内蔵メモリー使用時)
録音レベル	オート
ノイズキャンセル	○
音声ガイド	○
カレンダー機能	○
ラジオチューナー	ワイド FM 機能搭載 受信周波数 76.0MHz~95.0MHz
集音機能	○
スピーカー	直径 36mm 丸形ダイナミックスピーカー内蔵
イヤホンジャック	直径 3.5mm(インピーダンス 8Ω 以上)
マイクジャック	直径 3.5mm(インピーダンス 2KΩ 以上)
実用最大出力	200mW(スピーカー8Ω)
電池持続時間(録音時)	アルカリ乾電池使用時 約 37 時間(当社試験法による)
電源	単 4 形アルカリ乾電池 2 本または単 4 形ニッケル水素電池 2 本
外形寸法	114(長さ)×54(幅)×19.7(厚さ)mm(最大突起部含まず)
質量	95g(電池含む)
同梱品	イヤホン、単 4 形アルカリ乾電池 2 本、取扱説明書、保証書

本リリースに掲載されている社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。